

品番 : EA810TB-4

品名 : 1050W 電動はつりハンマー



販売価格	39,600円(税抜)／43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜)／43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



樹脂製ツールスリーブで操作性向上

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	ACH462
打撃エネルギー	8.8J	電源	AC100V・1050W
打撃数	3000回/分	コード長	5m
サイズ	106(W)×456(L)×235(H)mm	重量	5.3kg
付属品	ブルポイント、補助ハンドル、キャリングケース		

樹脂製ツールスリーブで操作性向上

六角対辺17mmシャンク

持ちやすいソフトグリップ採用

二重絶縁

グリスパックシステム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

