品番: EA810TB-4

品名: 1050W 電動はつりハンマー



販売価格	42,100円 (税抜)/46,310円(税込)					
カタログ価 格	42,100円(税抜)/46,310円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 11:53現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0856ページ					









樹脂製ツールスリープで操作性向上

仕様

メーカー	京セラ	型番	ACH462				
打撃エネルギー	8.8J	電源	AC100V·1050W				
打擊数	3000回/分 コード長		5m				
サイズ	106(W)×456(L)×235(H)mm	重量 5.3kg					
付属品	ブルポイント、補助ハンドル、キャリング ケース						
樹脂製ツールスリープで操作性向上							
六角対辺17mmシャンク							
持ちやすいソフトグリップ採用							
二重絶縁							
グリスパックシステム							

株式会社エスコ