

品番：EA810TC-56

品名：25x280mm コールドチゼル(SDS-max)



販売価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/04 11:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0957ページ		



仕様

メーカー	小山刃物製作所(Mokuba)	型番	B-45
用途	・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝掘り、角出し作業	シャンク	SDSmax
軸径	18mm	刃幅	25mm
全長	280mm	重量	520g
材質	クローム、モリブデン鋼		

打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。

耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。

シャンクのはめ合いが良いので軸がぶれにくく、狙った箇所を効率よくハツれます。

代替品

	品番 EA810XR-31 コメント 25x300mm
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.