品番: EA810TH-1A

品名:電動はつりハンマー



販売価格	59,200円 (税抜)/ 65,120円(税込)				
カタログ価 格	59,200円(税抜)/65,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 08:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0841ページ				







仕様

メーカー	HiKOKI	型番	H41SA4
シャンク形状	六角軸:17mm	打撃エネルギー	10J
電源	AC100V·1,050W	打擊数	3,000回/分
サイズ	103(W)×389(D)×214(H)mm	重量	4.5kg(サイドハンドルを除く) 4.8kg(サイドハンドルを含む)
コード長	5m	コード	2/ù
振動3軸合成値	9.2m/s2	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-22 ストップカーボン:999094
付属品	ブルポイント(280mm)×1本、 サイドハンドル、樹脂ケース		

二重絶縁、防振ハンドル付

連続空打ち防止装置機能搭載

別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク:EA810TH-106が必要)

軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。

樹脂製シリンダケースカバー装着

シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。

2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.