

品番：EA810TS-1A

品名：1100W 電動はつりハンマー



販売価格	57,100円(税抜) / 62,810円(税込)		
カタログ価格	57,100円(税抜) / 62,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0817ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSH5
電源	AC100V・1,100W	消費電力	1100W
打撃数	2,850回/分	打撃エネルギー	7.5J
コード長	4m	サイズ	460(W)×235(H)mm
重量	5.6kg	付属品	ブルポイント280mm×1本、サイドハンドル、プラスチックケース

二重絶縁、SDSmaxシャンク

特長	<ul style="list-style-type: none">・7.5ジュールの強力な打撃力。・振動3軸合成値13.9m/S2・作業しやすい本体デザイン・先端工具の交換はワンタッチ・インパクトハウジングのベアリング部に、マグネシウム合金のスリーブを追加し、耐久性を向上。・バリオロック切替スイッチで、チゼルの向きを作業しやすい角度に簡単に変更可能。	替カーボンブラシ	EA813BZ-25
----	--	----------	------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

