品番: EA810TS-1A

品名: 1100W 電動はつりハンマー



販売価格	57,100円 (税抜)/ 62,810円(税込)					
カタログ価格	57,100円(税抜)/62,810円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:39現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0833ページ					









仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSH5			
電源	AC100V·1,100W	消費電力	1100W			
打擊数	2,850回/分	打撃エネルギー	7.5J			
コード長	4m	サイズ	460(W)×235(H)mm			
重量	5.6kg	付属品	ブルポイント280mm×1本、サイドハン ドル、プラスチックケース			
二重絶縁、SDSmaxシャンク						
特長	・7.5ジュールの強力な打撃力。 ・振動3軸合成値13.9m/S2 ・作業しやすい本体デザイン ・先端工具の交換はワンタッチ ・インパクトハウジングのベアリング部に、マグネシウム合金のスリーブを追加し、耐久性を向上。 ・バリオロック切替スイッチで、チゼルの向きを作業しやすい角度に簡単に変更可能。	替カーボンブラシ	EA813BZ-25			

株式会社エスコ