

品番 : EA811AH-3.5

品名 : 3.5mm ブロック用回転ドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| カタログ価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/03/04 10:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0949ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------|-----|----------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLH035 |
| 商品名 | デルタゴンビット回転用 | 刃先径 | 3.5mm |
| 全長 | 100mm | 有効長 | 50mm |
| 刃数 | 3枚刃 | 材質 | HSS(ハイス) |
| チャック径 | 6.5mm | | |

回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能

代替品

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 品番 | EA811AA-3.5 |
| | コメント | 3.5x100mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.