

品番 : EA811AH-5

品名 : 5.0mm ブロック用回転ドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 810円(税抜)／891円(税込) | | |
| カタログ価格 | 810円(税抜)／891円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/12/14 17:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0986ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----|----------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLH050 |
| 商品名 | デルタゴンビット回転用 | 刃先径 | 5.0mm |
| 全長 | 115mm | 有効長 | 65mm |
| 刃数 | 3枚刃 | 材質 | HSS(ハイス) |
| チャック径 | 6.5mm | | |
| 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能 | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------------------|
| | 品番 EA811AA-5 コメント 5.0x115mm |
|--|--------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.