

品番 : EA811AK-10

品名 : 10.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,520円(税抜) / 3,872円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,520円(税抜) / 3,872円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/22 13:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0954ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------|--------|-------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DG100 |
| 商品名 | クールダイヤモンド | 用途 | 硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに |
| 刃先径 | 10.0mm | 全長 | 80mm |
| 有効長 | 15mm | シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4") |

別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。

穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能

湿式(水)でも使用できます

横穴により切削コアの除去が簡単

穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい

充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

