

品番：EA811AK-38

品名：38.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)



販売価格	8,350円(税抜) / 9,185円(税込)		
カタログ価格	8,350円(税抜) / 9,185円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0954ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DG380
商品名	クールダイヤモンド	用途	硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに
刃先径	38.0mm	全長	80mm
有効長	15mm	シャンク形状	六角軸シャンク 6.35mm(1/4")

別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。

穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能

湿式(水)でも使用できます

横穴により切削コアの除去が簡単

穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい

充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

