

品番：EA811AN-3.4

品名：3.4mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/06/04 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



項目	単位	値
全長	mm	90
有効長	mm	45
刃先径	mm	3.4
つかみの軸長	mm	13
六角シャंक径	mm	6.35

項目	単位	値
全長	mm	90
有効長	mm	45
刃先径	mm	3.4
つかみの軸長	mm	13
六角シャंक径	mm	6.35

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB034090
刃先径	3.4mm	全長	90mm
有効長	45mm	六角シャंक	6.35mm
つかみの軸長	13mm		
超硬チップ付			
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
充電式インパクトドリルに使用可能です。			
回転専用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.