

品番：EA811AN-3.4

品名：3.4mm マルチドリル(六角軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 745円(税抜) / 820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/04/19 15:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ | | |



| 品名 | 単位 | 在庫 | 価格 |
|-------------|----|----|-----|
| EA811AN-3.4 | 本 | 22 | 745 |

| 品名 | 単位 | 在庫 | 価格 |
|-------------|----|----|-----|
| EA811AN-3.4 | 本 | 22 | 745 |

仕様

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB034090 |
| 刃先径 | 3.4mm | 全長 | 90mm |
| 有効長 | 45mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| つかみの軸長 | 13mm | | |
| 超硬チップ付 | | | |
| 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 | | | |
| 充電式インパクトドリルに使用可能です。 | | | |
| 回転専用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.