

品番：EA811AN-4.5

品名：4.5mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/19 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



材料	適用	長さ	径
鉄	○	100	4.5
鋼	○	100	4.5
ステンレス	○	100	4.5
銅	○	100	4.5
アルミ	○	100	4.5
木材	○	100	4.5
石膏ボード	○	100	4.5
乾式壁	○	100	4.5
コンクリート	○	100	4.5
タイル	○	100	4.5
セラミックス	○	100	4.5
硬質合金	○	100	4.5

品名	型番	長さ	径
マルチドリル	MDB045100	100	4.5

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB045100
刃先径	4.5mm	全長	100mm
有効長	50mm	六角シャンク	6.35mm
超硬チップ付			
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
充電式インパクトドリルに使用可能です。			
回転専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.