

品番：EA811AN-6

品名：6.0mm マルチドリル(六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/19 13:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ | | |



| 項目 | 単位 | 値 |
|---------|----|------|
| 全長 | mm | 100 |
| 有効長 | mm | 60 |
| 刃先径 | mm | 6.0 |
| つかみの軸長 | mm | 13 |
| 六角シャंक径 | mm | 6.35 |

| 項目 | 単位 | 値 |
|---------|----|------|
| 全長 | mm | 100 |
| 有効長 | mm | 60 |
| 刃先径 | mm | 6.0 |
| つかみの軸長 | mm | 13 |
| 六角シャंक径 | mm | 6.35 |

仕様

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB060100 |
| 刃先径 | 6.0mm | 全長 | 100mm |
| 有効長 | 60mm | 六角シャंक | 6.35mm |
| つかみの軸長 | 13mm | | |
| 超硬チップ付 | | | |
| 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 | | | |
| 充電式インパクトドリルに使用可能です。 | | | |
| 回転専用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.