

品番：EA811AN-6

品名：6.0mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/04 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



項目	単位	値	単位	値
全長	mm	100		
有効長	mm	60		
刃先径	mm	6.0		
つかみの軸長	mm	13		
六角シャंक	mm	6.35		

項目	単位	値	単位	値
全長	mm	100		
有効長	mm	60		
刃先径	mm	6.0		
つかみの軸長	mm	13		
六角シャंक	mm	6.35		

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	MDB060100
刃先径	6.0mm	全長	100mm
有効長	60mm	六角シャंक	6.35mm
つかみの軸長	13mm		
超硬チップ付			
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。			
充電式インパクトドリルに使用可能です。			
回転専用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.