

品番：EA811AS-10.5

品名：10.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	AC-105
用途	コンクリート・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用	刃先径	10.5mm
全長	90mm	有効長	55mm
軸径	6.35mm	穿孔数の目安	コンクリート:20~50穴 モルタル:約100穴
対応機種	コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)等		

回転専用だから環境にやさしく、居ながら工事に最適

粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔

静かな作業

回転専用で騒音・振動のもとになる振動や打撃モード不使用

簡単な作業

お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけ可能

安定した作業

衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能

きれいな作業

水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.