品番：EA811AS-107

品名：[ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ用]7.0mm ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(磁器ﾀｲﾙ用

販売価格	4,350円（税抜）／ 4,785円（税込）			
カタログ価格	4,350円（税抜）／4,785円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/24 11:19現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0991ページ			



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	VBG-070
用途	硬質磁器タイル･石材タイル穴あけ用	刃先径	7.0mm
全長	68mm	有効長	30mm
軸径	M10		

- 水がいらない乾式ダイヤモンドビット
- ディスクグラインダを使用して硬質タイルでも高速に穴あけが可能
- コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要
- ドリルビットガイド無しで位置決めが可能
- コードレスディスクグラインダに最適
- タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ
- タイルのキワの穴あけも簡単

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.