

品番 : EA811AT-15.0

品名 : 15.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)



販売価格	4,110円(税抜) / 4,521円(税込)		
カタログ価格	4,110円(税抜) / 4,521円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0991ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	VBH-150
用途	硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用	刃先径	15.0mm
全長	65mm	有効長	30mm
軸径	6.35mm		
欠けが少なく仕上がりキレイ			
溶着製法によりダイヤ保持力に優れる			
コアドリル: 力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能 スパイラルボディ: 先端部への安定した水供給が可能 強化ボディ採用: ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能			
※本製品は温式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.