


品番：EA811AT-25.0

品名：25.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	VBH-250
用途	硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用	刃先径	25.0mm
全長	65mm	有効長	30mm
軸径	6.35mm		

欠けが少なく仕上がりキレイ

溶着製法によりダイヤモンド保持力に優れる

コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能

スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能

強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能

※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.