

品番 : EA811AX-7.0

品名 : 7.0x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/17 22:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0950ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 024-070 |
| 用途 | コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 | 刃先径 | 7.0mm |
| 全長 | 120mm | 有効長 | 66mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 溝長 | つかみの軸長:14mm (許容差±0.5mm) |
| 材質 | モリブデン鋼 | 重量 | 34g |

インパクトドライバー(12V以上)、回転・振動兼用型ドリル用

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。

細いシャンクで大きな穴あけが可能です。

一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。

プラグアンカーの下穴に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.