

品番：EA812-12

品名：AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源



販売価格	51,100円(税抜)／ 56,210円(税込)		
カタログ価格	51,100円(税抜)／56,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2024/05/15 21:24現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0908ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	DP-3003
出力電圧	DC0～30V	出力電流	DC0～3A
重量(kg)	4.4	リップルノイズ	≦0.5mVrms
出力安定性	・±10%の電源電圧値の変化に対し: ≦5mV ・負荷変動0～100%に対し:≦5mV	表示方式	デジタル3.5桁LED表示
表示分解能	電圧:0.1V 電流:0.01A	表示部精度	電圧:±(0.5%+2dgt) 電流:±(0.5%+2dgt)
入力電圧範囲	AC100V±10% (50/60Hz)	ヒューズ	仕様:3A/250V サイズ: φ 5.2 × 20mm
出力安定化方式	シリーズレギュレーション方式	冷却方式	強制空冷
消費電流	1600mA	最小設定電流値	≦50mA
使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20～+40℃、70%RH以下 (但し、結露のないこと)
サイズ	130(W)×260(D)×150(H)mm	用途	電気機械器具の実験・検査用に。
付属品	・電源ケーブル ・出力用コード ・取扱説明書	校正	可

注意	電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用ください。		
デジタル表示式直流安定化電源			

代替品

	品番 EA812-16 コメント 価格・仕様異なります。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.