

品番 : EA812-13

品名 : AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	DP-3005
出力電圧	DC0~30V	出力電流	DC0~5A
リップルノイズ	≤0.5mVrms	出力安定性	±10%の電源電圧値の変化に対し: ≤5mV 負荷変動0~100%に対し:≤5mV
表示方式	デジタル3.5桁LED表示	表示分解能	電圧:0.1V、電流:0.01A
表示部精度	電圧:±(0.5%+2dgt)、電流:±(0.5%+2dgt)	入力電圧範囲	AC100V±10%(50/60Hz)
ヒューズ	4A/250V	冷却方式	強制空冷
消費電流	2700mA	最小設定電流値	≤50mA
使用温湿度	0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	130(W)×260(D)×150(H)mm	重量	約5.8kg
付属品	AC電源コード、出力コード、短絡用金具		

デジタル表示式直流安定化電源

電気機械器具の実験・検査用に

代替品



品番 EA812-16
コメント 出力:DC0~3A

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.