

品番：EA812-14

品名：AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源



販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)			
カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:55現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0867ページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	DPS-3005
出力電圧	DC0～30V	出力電流	0～5A
重量	1.35kg	入力電圧範囲	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電流	1.5A	表示部精度	電圧:±(1%+5dgts) 電流:±(2%+5dgts)
表示方式	デジタル3.5桁LED表示	効率	85%以上
仕様	【電圧仕様】 ・負荷変動(10-100%):50mV ・入力変動(90-110V):20mV 【電流仕様】 ・負荷変動(10-100%):20mA ・入力変動(90-110V):20mA	リップルノイズ	電圧:80mV 電流:40mA
ヒューズ	250V 2A (φ5×20mm)	出力安定化方式	スイッチングレギュレーション方式
冷却方式	強制空冷	使用温湿度	0～+40℃、90 %RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+80℃、80 %RH以下 (但し、結露のないこと)	サイズ	70(W)×220(D)×160(H)mm
付属品	・取扱説明書(保証書付) ・AC電源コード ・出力コード	校正	可

	・予備ヒューズ		
注意	電気機械器具の実験・検査用として、 一定の電気知識及び技能を有する技 術者向けに設計されたものです。ご使 用にあたっては付属の取扱説明書をよ く読んで安全にご使用ください。		
安定した電力が供給できるスリムボディの直流安定化電源			
出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能			
出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.