

品番 : EA812-1A

品名 : AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,400円(税抜)／19,140円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,400円(税抜)／19,140円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/16 05:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| メーカー | エー・アンド・ディ | 型番 | AD-8724D |
| 出力電流 | 0~2.5A | 入力電圧 | AC100V |
| 重量 | 3.9kg | 出力電圧 | DC0~30V |
| 最小表示 | 電圧:0.1V±(1.0%rdg+2d)、 電流:0.01A±(2.0%rdg+2d) | サイズ | 95(W)×235(D)×150(H)mm |
| 消費電力 | 160VA | 定電圧特性 | 入力変動:±(0.05%+2mV)以下 (AC100V±10%変動時) 負荷変動:±(0.05%+3mV)以下(負荷 が0~100%変動時) リップル・ノイズ:±5mVrms以下 リカバリー時間:200mS以下 |
| 定電流特性 | 入力変動:±(0.2%+2mA)以下(電源 電圧±10%変動時) 負荷変動:±(0.2%+3mA)以下(負荷 が0~100%変動時) リップル・ノイズ:±3mA rms以下 | 電源 | シリーズレギュレータ方式 |
| 冷却方式 | 強制冷却(Fan) | 表示 | 3.5桁LED表示、バックライト付 |
| 連続使用時間 | 最大8時間 | 動作温湿度範囲 | 0~40°C、80%RH以下(結露しないこ と) |
| 保存温湿度範囲 | -10~60°C、90%RH以下(結露しな いこと) | 出力端子 | + (赤)、- (黒) (ジョンソンターミナル) |

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----|---------------------------------|
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーウニロクリップケーブル |
| 定電圧、定電流動作 | | | |
| 場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm) | | | |
| 常時バックライトがつき、デジタル表示で見やすいディスプレイ | | | |
| 定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能 | | | |
| 実験研究機器、設計開発や製造設備などに | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.