

品名：AC100V→DC24V/10A 直流安定化電源



販売価格	53,100円(税抜)／ 58,410円(税込)			
カタログ価格	53,100円(税抜)／58,410円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/28 11:59現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0890ページ			



主 仕 様	
型 式	DPS-1024H
入力電圧	AC100V
出力電圧	DC24V
容 量	10A
電源電圧変動抑制内蔵	
出力端子	シールドコネクタ MAX10A 3ピン・ステル MAX10A フュージ・ターミナル MAX6A
出力電流	電流計・電圧計
ヒューズ	4A
冷却方式	FAN
保 険	MPS Sure

仕様

メーカー	日動工業	型番	DPS-1024H
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)	出力電圧	DC24V(不可変)
定格出力電流	10A	最大出力電流	10A
入力保護	ヒューズ:4A	出力保護	電流制御方式
出力表示	電流計・電圧計	サイズ	188(W)×225(D)×128(H)mm
重量	5.5kg		
AC-DCコンバーター(トランス式)			
無線通信機用			
定電流型保護回路内蔵			
屋内型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.