

品番 : EA812A-16

品名 : AC100V/15A スピードコントローラー



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0868ページ		



#### 仕様

サイズ	70×150×75(H)mm	最大負荷電流	15A
電圧	AC100V	周波数	50/60Hz
定格使用時間	連続使用可能	プラグ仕様	3P
コード長	1.5m	重量	400g

ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー

- ・定速電動工具の回転制御に
- ・電熱器具の温度調整に
- ・白熱球などの調光に

ベルトクリップ付

※カーボンブラシ付モーターの電動工具であれば、適用回転数に制限はありません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.