

品番 : EA812A-31

品名 : AC125V/15A/0.9m スピードコントローラ-(防雨型)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)			
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 15:30現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0890ページ			



スピードコントローラー

仕様

メーカー	日動工業	型番	SPB-E011W
用途	ブラシ付モーターの電動工具用	最大負荷電流	15A
電圧	125V	コード長	1次線:0.6m/2次線:0.15m
サイズ	60×123×68(H)mm(全長900mm)	重量(g)	500
防水規格	IPX3	入力プラグ	ポッキンプラグ
材質	本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂	コンセント形状	接地2P
電線種	SVCT 2.0mm ² ×3芯		
コンセント数:減速可変×1			
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!			
屋外型の100Vスピードコントローラーです。			
電動工具の回転数を、自在に調整!			

代替品

品番	EA812A-31A
コメント	変更点:色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.