

品番 : EA812A-31A

品名 : AC125V/15A/0.9m ハイ-トコントローラー(防雨型)



販売価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!

仕様

メーカー	日動工業	型番	SPB-E011W-S
用途	ブラシ付モーターの電動工具用	最大負荷電流	15A
電圧	125V	コード長	1次線:0.6m 2次線:0.15m
サイズ	60(W)×123(D)×68(H)mm(全長900mm)	重量	500g
材質	本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂	防水規格	IPX3
プラグ形状	ポッキンプラグ	コンセント数	減速可変×1

電動工具の回転数を、自在に調整!

ブラシ付モーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。

屋外型の100Vスピードコントローラーです。

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

マグネット付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.