

品番 : EA812A-31A

品名 : AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー(防雨型)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



品番	名称	在庫	価格
EA812A-31A	スピードコントローラー	0	14,000円

スピードコントローラー
電圧と周波数の両方を検出したままにコントロールができます。主回路の電圧が変動し、作業精度が低下するのを防ぎます。
単相電源用ブレーカー(ブレーカ)付機に接続可能。ドリル、ディスクワイナ、電圧検出器、圧入機、サンダー、ジグソー、ルーター、トリマー等に接続できます。
*電子制御が減少した場合は使用できません。

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!

仕様

メーカー	日動工業	型番	SPB-E011W-S
用途	ブラシ付モーターの電動工具用	最大負荷電流	15A
電圧	125V	コード長	1次線:0.6m 2次線:0.15m
サイズ	60(W)×123(D)×68(H)mm (全長900mm)	重量	500g
材質	本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂	防水規格	IPX3
プラグ形状	ポッキンプラグ	コンセント数	減速可変×1

電動工具の回転数を、自在に調整!

ブラシ付モーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。

屋外型の100Vスピードコントローラーです。

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

マグネット付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.