

品番：EA812HB-4A

品名：AC100V→DC12V/10A ポータブル電源



販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)			
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2024/04/30 03:59現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0279ページ2552ページ			



仕様

サイズ(mm)	280×190×250(H)	エアホースの長さ	約58cm
重量(kg)	6.95	入力電圧	AC100V(50/60Hz)
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×10A	USB出力	DC5V/1A
内蔵バッテリー	DC12V・17Ah	充電時間	約24時間
連続使用時間	約10分間	コンプレッサー	使用最大圧力:0.6MPa
ライト	白色LED4個 使用時間目安:1週間以上	付属品	ACアダプター、浮き輪用ノズル、ボール用ノズル、自転車空気入れ用口金
注意事項	・初めてご使用になる時は必ず充電して下さい。 ・3ヶ月に1回は必ず充電して下さい。 ・ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。		

1台で5役(エンジン始動、エアコンプレッサー、USB電源、12V カーシガー電源、LEDライト)

緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として

シガーソケット装備で12V仕様の電気製品が100Wまで使用できます。

最大圧力0.6MPaのエアコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.