

品番：EA812HB-52A

品名：512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	62,400円(税抜) / 68,640円(税込)		
カタログ価格	62,400円(税抜) / 68,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EL510ie	最大出力	1600W(瞬時)
定格出力	800W	入力電源	AC電源:AC100V/5.5A/500W ソーラーパネル:DC12-50V/7A
AC出力	100V・50/60Hz コンセント口:2	USB出力	Type-A:18W×1, 12W×2 Type-C:100W×1
充電時間	AC100V:1時間以内(80%)、1時間(100%)	バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン
容量	512Wh	サイズ	293(W)×178(D)×205(H)mm
重量	6.2kg	保護機能	過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、低電圧
仕様サイクル(残存容量:80%)	4000回	使用可能温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-10~45℃
パススルー機能	出力<AC600W	UPS機能	切替時間≤10ms

【高耐久性、長寿命】

無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、4000回充電でも80%の容量維持)
ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用

【高機能搭載】

高機能なBMS (Battery Management System) により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示

パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下

【急速充電※AC100V接続時】

1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能

【豊富な入出力ポート】

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

日本専用仕様、AC100V正弦波出力

LEDライト搭載

付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能

※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.