品番: EA812HB-54

品名:1632Wh/2000W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	197,000円(税抜) / 216,700円(税込)				
カタログ価 格	197,000円(税抜)/216,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 06:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















仕様

メーカー	Willbe	ブランド名	Earth Power(アースパワー)		
型番	EL1630i	最大出力	4000W(瞬時)		
定格出力	2000W	入力電源	AC電源:AC100V/9A/900W 自動車用ソケット:DC12V/8A /96W·DC24V/8A/192W ソーラーパネル:DC11-65V/15A		
AC出力	100V·50/60Hz·接地2P(3ポート)	USB出力	Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)		
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC13.6V×3A	充電時間	AC100V:1時間以内(80%)、2時間以内(100%)		
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン	容量	1632Wh		
サイズ	330(W)×210(D)×335(H)mm	重量	19kg		
保護機能	過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧	仕様サイクル (残存容 量:80%)	3000回		
使用可能温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-20~55℃	パススルー機能	入力: <ac1500w (15a)<br="">出力:<ac1300w (13a)<="" td=""></ac1300w></ac1500w>		
UPS機能	切替時間 ≦20ms	認証	CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリパックのみ)		
日本専用仕様、AC100V正弦波出力					

【急速充電※AC100V接続時】

1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能

【高耐久性、長寿命】

アルミボディで壊れにくく、無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、3000回充電でも80%の容量維持)

【豊富な入出力ポート】

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

【使いやすさ】

- ・見やすいカラー液晶ディスプレイで諸設定が画面上で出来ます。
- ・電源上部をタッチすると蓋が開き電源コードが収納可能。
- ・電源上部の蓋には夜間作業用や緊急時の「SOS」用LEDライト付き。

【寒冷地対応】

-20℃~55℃の広い温度範囲でご使用が可能です。

付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル (MPPT方式) からも充電可能 ※ソーラーパネル (EA812HB-58) は別途ご準備ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.