

品番 : EA812HB-61

品名 : AC100V-DC12V-USB/716wh ポータブル電源



販売価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/28 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2414ページ2507ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PS720AA
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (USB出力時)	USB-A: 5VDC×3A USB-C: 5/9/12/15VDC×3A、 20VDC×5A
サイズ(mm)	315×212×233(H)	重量(kg)	9.5
最大出力	1400W	定格出力	700W
充電時間	約5時間	内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Wh

付属品	ACアダプター(ACケーブル含む)、 カーチャージケーブル、MC4ソーラー 充電ケーブル	AC出力×5ヶ所	100VAC 合計700W
カーソケット×1ヶ所 ・DC5521ソケット×2ヶ 所	12VDC、合計9A、108W	ワイヤレス充電×1ヶ所	12VDC-28VDC、8A
カーソケット・ACアダプ ター・ソーラーパネル	12VDC-28VDC、8A	保管温度	-20~45℃(推奨保管温度0~40℃)
動作温度	-20~40℃(放電時) 0~40℃(充電時)	動作湿度	10~90%

災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。

スマートフォンを置くだけで簡単充電

ハンドル付きで楽々持ち運び

災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付

アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。

USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。

充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なりチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)

バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。

その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。

ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。

BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.