

品番 : EA812HB-62

品名 : AC100V-DC12V-USB/2048wh ポータブル電源



販売価格	328,000円(税抜) / 360,800円(税込)		
カタログ価格	328,000円(税抜) / 360,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/01 06:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2354ページ2446ページ		

緊急待機15分
IRIS OHYAMA X BLUETTI 共同開発品
小容量 2048Wh 単体容量 2000W 充電方式 3way
ダブル充電 安全待機 15分待機

02 開くだけ簡単充電
充電の寿命が長い
高出力充電
リン酸鉄リチウムイオン電池は安全性の高きから、電気自動車用バッテリーにも採用されています。

03 開くだけ簡単充電
充電場所を選ばない
3m
5m ACコンセント 2.2m カーゴバンドル

POINT1 複数の給電ポートも搭載
1 ワイヤレス充電 2 ACコンセント 3 USB出力(Type-C) 4 DC552Vソケット 5 AC出力コンセント

POINT2 開くだけ簡単充電
スマートフォンを置くだけでケーブル不要で充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。

POINT3 充電場所を選ばない
3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。
約8時間 ACコンセント 約5時間 DCソケット 約2.2時間

POINT4 長く使える長寿命
一般のリチウムイオンバッテリーより約3倍の充電寿命
約3-5年 500-800回

POINT5 エコモード搭載
AC出力が一定の数値以下になると自動的にAC出力がオフになり、使用していないままの消費電力も抑えます。

安全・安心
純正放電・周波数計
純正放電
周波数計

液晶タッチパネルは一目瞭然 初心者でも操作がしやすい

IRIS OHYAMA BLUETTI ポータブル電源 PS2000AA
容量 2048Wh 最大出力 2000W 重量 28.4kg 高さ 45cm

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PS2000AA
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (USB出力時)	USB-A: 5VDC×3A, 9VDC×2A, 12VDC×1.5A USB-C: 5/9/12 /15VDC×3A・20VDC×5A
サイズ(mm)	450×285×385(H)	重量(kg)	28.4
充電時間	約5時間	最大出力	4800W
定格出力	2000W	内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 55351mAh/3.7V/2048Wh

カーソケット×1ヶ所 ・DC5521ソケット×2ヶ所	12VDC、合計10A	航空ソケット×1ヶ所	12VDC、30A
ワイヤレス充電×2ヶ所	5/7.5/10/15W	カーソケット	12/24VDC、8A
付属品	ACアダプター(ACケーブル含む)、 カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブ ル(MC4 to XT90)、入力変換アダ プター(XT90 to ソーラー/カー入 力)	AC出力×6ヶ所	100VAC 合計2000W
保管温度	-20~45℃(推奨保管温度0~45℃)	動作温度	-20~40℃(放電時) 0~40℃(充電時)
動作湿度	10~90%	騒音値	53dB以下
電気製品の使用参考時 間	スマートフォン(10W):約166時間 LEDライト(20W):約83時間 液晶テレビ(75W):約22時間 電動工具(80W):約21時間 冷蔵庫(90W):約18時間 電気鍋(200W):約8時間		

災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。

アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。

ワイヤレス充電に対応したスマートフォンは置くだけで簡単に充電できます。

ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。

視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。

USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なりチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)

バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。

ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。

BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。

※ソーラーパネルは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.