

品番：EA812HB-63A

品名：[EA812HB-61-62用]ソーラーパ ネル(防塵防水)



販売価格	34,100円(税抜)／ 37,510円(税込)		
カタログ価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/03/01 02:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ISP-A100M-H
仕様	100Wポータブルソーラーパネル	サイズ(mm)	展開時: 1196(W)×35(D)×588(H) 折りたたみ時: 592(W)×55(D)×588(H)
重量(kg)	4.9	最大出力	100W
材質	ETFE、単結晶シリコン、布 (ソーラーパネル裏面)	カラー	グレー
出力端子	MC4×1×2m	動作電流	5.85A
短絡電流	6.17A	動作電圧	17.1V DC
開路電圧	20.4V DC	IP規格	IP67
付属品	保証書、取扱説明書		

EA812HB-61-62用ポータブルソーラーパネル			
アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(EA812HB-61、EA812HB-62)に電力を蓄えることができます。			
※アイリスオーヤマのポータブル電源(EA812HB-61-62)での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。			
自然の力で充電するソーラーパネル 充電時間目安: PS720充電時、日中およそ15時間前後(目安値)			

災害時・停電時、アウトドアや車中泊時、家庭での節電にも
いろいろな場面で活用できるから1台あると安心

一人でも簡単に設置できる

【防塵防水性能:IP67】

・防塵性能[6]:粉塵が内部へ全く入らない。

・防水性能[7]:規定の圧力、時間で水中に落としても水が侵入しない。

※試験条件下で確認されたものであり、実際の使用時のすべての状況での無破損・無故障を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.