

品番：EA812HB-9

品名：AC100V・DC12V・USBポータブル電源



販売価格	251,000円(税抜)／276,100円(税込)			
カタログ価格	251,000円(税抜)／276,100円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/19 16:50現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0274ページ2507ページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	LPE-R1000L
入力電圧	AC100～240V	定格出力	1000W
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×7A	サイズ(mm)	395×217×288(H)
重量(kg)	16.4	充電時間	ACアダプター…8時間、 ソーラー充電…12時間
内蔵バッテリー	1048Wh(リチウムイオンバッテリー 22.4V・46.8Ah)	出力	・コンセント×4…AC100V(正弦波 ・60Hz)1048Wh ・USB typeA×2…DC5V～9V/2A (最大18W) ・USB typeA×8…DC5V/3.1A(2 ポート)×4 ・USB typeC×2…DC5V～9V/2A (最大18W) ・DCシガー×1/DCジャック×2…12V /7A(最大10A)
付属品	ACアダプター(100V/200V兼用)		

正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
(※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)

通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。

EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能

つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)

代替品

	品番 EA812HB-53 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.