

品番 : EA812HD-11

品名 : DC12/24V エンジンスターター(キャパシタ式)



販売価格	143,400円(税抜) / 157,740円(税込)		
カタログ価格	143,400円(税抜) / 157,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/19 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0287ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	AS-C1224V-2000A
電源	キャパシタ	スタート能力	12/24V 1200/700A
適用バッテリー	12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで	適合車輛	12Vガソリン車 12V・24Vディーゼル車
サイズ	370(W)×178(D)×412(H)mm	重量	6.5kg
寿命	約10000回	保護機能	短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
使用環境温度	-40~60℃	使用環境湿度	30~80%
出力側ケーブル	0.8m(赤・黒)クリップ付	二次側ケーブル先端	バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
蓄電時間	約2分~約5分	連続使用回数	蓄放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
付属品	万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本		

キャパシタ式、事前の充電は不要です。

事前の充電要らずでエンジンを始動!

ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!

-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。

適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.