

品番：EA812HF-11

品名：AC100V・DC12/24V・USB ポータブル電源



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 168,000円(税抜)／184,800円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 168,000円(税抜)／184,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/05 16:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                  |                                                                                              |            |                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| メーカー                                             | 日立Astemoアフターマーケットジャパン                                                                        | 型番         | PS-64000                            |
| 防滴仕様                                             | IPX1                                                                                         |            |                                     |
| 大容量・ハイパワーで17,000ccものエンジンを始動させることができます。           |                                                                                              |            |                                     |
| 緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源としてご使用頂けます。            |                                                                                              |            |                                     |
| 充電時間                                             | 約10時間(AC充電器の場合)                                                                              | 内蔵バッテリー容量  | 64Ah                                |
| USB出力                                            | DC5V/2A                                                                                      | AC出力       | AC100V(定格120W/最大150W<br>50～60Hz)矩形波 |
| シガーソケット出力                                        | DC12V/10A(24Vはオプション)                                                                         | ジャンプスタート出力 | DC12A/600A、DC24V/600A               |
| ジャンプスタート対応車                                      | 6,000cc以下の12Vガソリン車、<br>17,000以下の24Vディーゼル車                                                    |            |                                     |
| サージプロテクト機能搭載でリレーON/OFF時のサージ電圧を吸収して車両と本機の破損を防ぎます。 |                                                                                              |            |                                     |
| 広範囲を明るく照らすLEDライト付                                |                                                                                              |            |                                     |
| 付属品                                              | ジャンプスターターケーブル(赤・黒)各1本、<br>OBD II ケーブル(12V専用)、<br>シガーバックアップケーブル(12V専用)、<br>シガー充電器(12V/24V兼用)、 |            |                                     |

|                                    |                    |                         |           |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
|                                    | AC充電器、<br>キャリングケース |                         |           |
| 24V車両のバックアップは別売りのケーブル(オプション)が必要です。 |                    |                         |           |
| 入力電圧                               | DC15V              | 出力電圧×定格出力<br>(シガーソケット時) | DC12V×10A |
| サイズ                                | 252×132×330(H)mm   | 重量                      | 4.8kg     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.