

品番：EA812HF-12A

品名：DC12V・USB ポータブル電源



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 46,300円(税抜) / 50,930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 46,300円(税抜) / 50,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/02 23:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0272ページ2446ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | PS-16000RP |
| 内蔵バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン電池 | バッテリー容量 | 16000mAh(3.2V) |
| 最大電流 | ジャンプスタート出力:600A USB出力:2A×2系統 DC12V出力:10A | 入力電源 | DC15V・1A |
| ジャンプスタート電流 | 300A | ジャンプスタート対応車 | 4000cc以下の12Vガソリン車 3000cc以下の12Vディーゼル車 |
| 充電時間 | 約6時間 | サイクル寿命 | 約2000回 (※使用方法や保存環境により大きく変化します) |
| 使用温度範囲 | 環境:-10℃~45℃ 本体:0~45℃ | 防じん防滴性能 | IP63 |
| サイズ | 94(W)×42(D)×224(H)mm | 重量 | 約930g |
| 付属品 | 本体、AC充電器、ジャンプスターターケーブル、OBD II ケーブル、ケース、シガー充電器、シガーソケット、取扱説明書 | | |

・9つの保護機能を搭載
短絡・過電流・過放電・逆電流・逆接続・低電圧・高電圧・温度の保護回路に加え、
サージプロテクトを搭載

・日常でも使える1台5役

ジャンプスターター・バックアップ電源・直流機器のサブ電源・携帯端末の充電(ケーブルは付属していません)・高輝度LEDライト

収納バッグ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.