

品番：EA812HF-12A

品名：DC12V・USB ポータブル電源



販売価格	46,300円(税抜) / 50,930円(税込)		
カタログ価格	46,300円(税抜) / 50,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/14 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0274ページ2506ページ		



#### 仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	PS-16000RP
内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池	バッテリー容量	16000mAh(3.2V)
最大電流	ジャンプスタート出力:600A USB出力:2A×2系統 DC12V出力:10A	入力電源	DC15V・1A
ジャンプスタート電流	300A	ジャンプスタート対応車	4000cc以下の12Vガソリン車 3000cc以下の12Vディーゼル車
充電時間	約6時間	サイクル寿命	約2000回 (※使用方法や保存環境により大きく変化します)
使用温度範囲	環境:-10℃~45℃ 本体:0~45℃	防じん防滴性能	IP63
サイズ	94(W)×42(D)×224(H)mm	重量	約930g
付属品	本体、AC充電器、ジャンプスターターケーブル、OBD II ケーブル、ケース、シガー充電器、シガーソケット、取扱説明書		

・9つの保護機能を搭載  
短絡・過電流・過放電・逆電流・逆接続・低電圧・高電圧・温度の保護回路に加え、  
サージプロテクトを搭載

・日常でも使える1台5役

ジャンプスターター・バックアップ電源・直流機器のサブ電源・携帯端末の充電(ケーブルは付属していません)・高輝度LEDライト

収納バッグ付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.