

品番 : EA812HF-3

品名 : DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリーカ)



販売価格	211,300円(税抜) / 232,430円(税込)		
カタログ価格	211,300円(税抜) / 232,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0284ページ		



#### 仕様

メーカー	三晃精機	型番	KL-8AB-48B
商品名	バッテリーカ	用途	・電源のない場所での建設機械・農機 ・車輛等のエンジン始動に。
セルスタート能力	12/24V (切替式) ・600A	適用バッテリー	200Ah×2個
適用車両	大型建機	搭載バッテリー	12V-10AH(4個)
内蔵バッテリーの充電方式	AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)	付属ランプ点灯可能時間	16時間
サイズ	162×255×585mm	重量	25kg
付属品	ブースターケーブル(22SQ×3m/赤・黒各1本)、 電源コード、 バッテリー充電用コード、 予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)、 投光器(25W)		

携帯型強力エンジン始動補助機

逆接防止付

過放電防止装置付き(外部出力のみ)

【主な用途】

- ・電源のない場所での建設機械・農機・車両等のエンジン始動に
- ・電源の無い場所での持ち運び式電源装置に
- ・家庭用電源につなげば、車等のバッテリー充電器に
- ・屋内外での、スマホ等の携帯バッテリー充電装置に
- ・直流12Vを取出し、レーザー機器等の野外電源に

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.