

品番 : EA812HF-3

品名 : DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリーカ)



販売価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
カタログ価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/04 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0291ページ		



仕様

セルスタート能力	12/24V 600A	適用バッテリー	200Ah×2ヶ
適用車両	大型建機	内蔵バッテリーの充電方式	AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
付属ランプ点灯可能時間	20時間	サイズ	162×255×585(H)mm
重量	25kg	付属品	電源コード、ワニ口コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
電源のない場所での建設機械・農機・車輛等のエンジン始動に。			
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。			
逆接防止付			
付属のブースターケーブル	太さ:22mm ^φ 、長さ:3m		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.