品番: EA812HF-4

品名: AC100V·DC12V·USB ポータブル電源



| 販売価格 | 39,600円(税抜)/43,560円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 39,600円(税抜)/43,560円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/05 18:19現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 2415ページ2507ページ | | | | |















カタログ訂正

●重量…(誤)1.58(正)1.7 ●DCピン出力端子…(誤)3個装備(正)1個装備 No.56 9048

仕様

| 入力電圧 | AC100V | 出力電圧×定格出力 (USB出力時) | DC5V×2.1A |
|------|--------------|-----------------------|--|
| 最大出力 | 155W | 定格出力 | 100W |
| 充電時間 | 約7時間 | 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 42000mAh3. 7V155Wh |
| サイズ | 90×195×171mm | バッテリー寿命 | 約500回 |
| 重量 | 1.7kg | 付属品 | ・シガーソケットアダプター ・シガープラグケーブル ・専用充電器(15V/2A) |

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

バッテリー残量を表示するインジケーターランプ搭載

軽量で女性でも簡単に持ち運びできます。

コンセント2個、USB出力端子3個(Aポート:2個/Cポート:1個)、DCピン出力端子1個装備

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かご確認ください。

※高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.