

品番：EA812HF-7

品名：DC12V/24V 2000A ジャンプスターター



販売価格	55,400円(税抜) / 60,940円(税込)		
カタログ価格	55,400円(税抜) / 60,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0284ページ		



品名	EA812HF-7
型番	EA812HF-7
重量	2.3kg
サイズ	248×96×248mm
バッテリー容量	42000mAh
充電方式	AC100V
充電アダプター	付属
充電コード	付属
充電ポート	USB(A) 2ポート、USB(C) 1ポート
充電電圧	5V、9V、12V
充電電流	2A
充電時間	約10時間
充電温度範囲	-20~60℃
充電電圧	5V、9V、12V
充電電流	2A
充電時間	約10時間
充電温度範囲	-20~60℃



仕様

商品名	パワーブースターX	型番	RXC07-99C
バッテリー容量	42000mAh (リチウムイオン電池)	ジャンプスタート出力	12V/24V
アクセサリソケット出力	12V・10A	USB(A)出力	5V・1A/5V・2.1A
USB(C)入力	5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A	充電方式	AC100V(充電アダプター)
満充電時間	約10時間	スタート電流	12V/1000A 24V/1000A
ピーク電流	12V/2000A 24V/2000A	使用温度範囲	-20~60℃
サイズ	248×96×248(H)mm	重量	2.3kg
付属品	充電コード、充電用アダプター		

ガソリン車・ディーゼル車に対応
(排気量は最大約13,000ccまで対応可能)

12V/24V対応

背面LEDライトを装備
(点灯パターン:点灯⇒点滅⇒SOS)

USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備え

ておくのにも有効です。

※本製品は防水仕様ではありません。雨中や水気のある場所では使用できません

※本製品は12V及び24V車両専用のエンジン始動補助装置です。一時的にバッテリーが上がった車両に対しエンジンの始動に必要な電力を供給する装置です。

放置車両など極端に電力の低下した車両バッテリーには電力の不足によりエンジンが始動できないことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.