

品番：EA812HG-11A

品名：AC100V・DC12V・USB/ 375wh ポータブル電源



販売価格	60,000円(税抜)／ 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜)／66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RB37-C
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力	USB出力時:DC5V×2.4A シガーソケット時:DC12V×10A
サイズ(mm)	231(W)×134(D)×168(H)mm	定格出力	200W
最大出力	400W	重量(kg)	3.6
充電時間	ACアダプター使用:約12.5時間 シガーアダプター使用:約12.5時間	内蔵バッテリー	リチウムイオン充電電池 104,400mAh/375Wh
付属品	ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、ポーチ	動作温度	-10～40℃
BMS管理項目	過電流・過電圧・温度・短絡保護		
AC数は1口です			
残量表示は5段階/数値表示です			
ハンドルは折りたたみ式です			
緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。			

代替品

	品番	EA812HG-11B
--	----	-------------



コメント バッテリ-容量:256Wh/80,000mAh

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.