

品番 : EA812HG-11B

品名 : AC100V・DC12V~28V/ 256wh ポータブル電源



販売価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RF250
定格出力	【AC】 100V AC 3A 50/60Hz 300W	入力電圧	【AC】 100V AC 50/60Hz 550W 【DC】 12V-28V DC 110W
出力電圧	AC出力: 【AC】 100V AC 3A 50/60Hz 合計300W(瞬間最大600W) USB出力: 【USB Type-A ×2】 5V DC 2.4A 【USB Type-C(TM)】 5V DC 3A/ 9V DC 3A/ 12V DC 3A/ 15V DC 3A/ 20V DC 3A DC出力: 【シガーソケット】 12V DC 96W	充電時間	AC入力使用時: 約1.8時間 シガーアダプター使用時: 約3.5時間
最大出力	瞬間最大600W	バッテリー容量	80,000mAh/256Wh
波形	正弦波	サイズ(mm)	250(W)×145(D)×178(H)mm
重量(kg)	約4.0	充電温度	0℃~40℃
動作温度	-10℃~ 40℃	付属品	電源コード、車載用シガーアダプター

インテリアに馴染む高いデザイン性
どこでも持ち運びたくなる最小タイプ

小型軽量で、持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付き

コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源に、出力300W(瞬間最大600W)で、スマートフォンやPCの充電、小型家電にも

対応

充電完了後もコンセントに挿したまま使用でき、「過充電」や「過放電」を防ぐことが可能

コンセント挿しっぱなしOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応

高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電機」を採用

自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える

コンパクトながら、スマートフォンを約13回・ノートパソコンを約3.5時間充電可能!

普段使いはもちろん、大雨や地震など突然の災害による停電時にも電気を供給してくれるので、防災用品としても活躍します。

「防災製品等推奨品」として認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.