

品番：EA812HG-13A

品名：AC100V・DC12V・USB/ 626wh ポータブル電源



販売価格	87,500円(税抜)／96,250円(税込)		
カタログ価格	87,500円(税抜)／96,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RB62-C
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力	USB出力時:DC5V×2.4A シガーソケット時:DC12V×10A
サイズ(mm)	300×193×192(H)	重量(kg)	6.5
定格出力	500W	充電時間	ACアダプター使用時:約8.5時間 シガーアダプター使用時:約11時間
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電電池 174000mAh/626Wh	充電温度	0～40℃
動作温度	-10～40℃	BMS管理項目	過電流・過電圧・温度・短絡保護
付属品	ACアダプター電源コード付、シガーアダプター、ポーチ		
AC数は2口です			
ハンドルは折りたたみ式です			
残量表示は5段階/数値表示です			
緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。			

代替品

--	--



品番 EA812HG-13B
コメント バッテリ-容量:512Wh/160,000mAh

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.