

品番：EA812HG-14

品名：AC100V・DC12V・USB/1002wh ポータブル電源



販売価格	174,000円(税抜)／191,400円(税込)		
カタログ価格	174,000円(税抜)／191,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RB10-C
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×10A
サイズ(mm)	333×234×244(H)	重量(kg)	10.9
充電時間	約7.5時間	定格出力	1000W
内蔵バッテリー	278400mAh/1002Wh	付属品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
動作温度	－10℃～40℃		
ポータブルソーラーパネル(EA812HG-20)対応			
車中泊に最適、シリーズ最大容量モデル			
緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。			
AC数は3口です			
ハンドルは折りたたみ式です			
残量表示は5段階/数値表示です			
防災製品等推奨品認証			

代替品

	品番 EA812HG-14B コメント バッテリー容量:806Wh/252,000mAh
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.