

品番 : EA812HG-15B

品名 : AC100V・DC12~28V/1,152Wh ポータブル電源



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 202,400円(税抜) / 222,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 202,400円(税抜) / 222,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/14 22:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2415ページ2507ページ | | |



カタログ訂正

24/11/07 入力電圧: (誤)DC36V、(正)ACアダプター:AC100V→DC36V、PV:DC12~28V (No.56 1032)

仕様

| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | BN-RF1100 |
|--------|--|---------|--|
| 定格出力 | 【AC×4】100V AC15A 50 /60Hz 合計1,500W | 出力電圧 | AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50 /60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W) USB出力:【USB Type-A Qualcomm (R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A 【USB Type-C(R)×3】5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W |
| 充電時間 | ACアダプター使用時:約2.4時間 シガーアダプター使用時:約14.3時間 | 入力電圧 | ACアダプター:AC100V→DC36V PV:DC12~28V |
| 最大出力 | 瞬間最大3,000W | バッテリー容量 | 360,000mAh/1,152Wh |
| 波形 | 正弦波 | サイズ(mm) | 380(W)×300(D)×254(H)mm |
| 重量(kg) | 約18.3 | 充電温度 | 0°C~40°C |
| 動作温度 | -10°C~40°C | 付属品 | ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ |

インテリアに馴染む高いデザイン性
出力1,500Wのハイパワーモデル!

1,152Wh(48Ah/32V)360,000mAhの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心!

コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY電源、出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計

自動給電切り替え機能搭載だから、停電の時にも家電製品がそのまま使える

高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用

コンセントを差したままの使用に対応し、「過充電」や「過放電」を防止

コンセントは挿したままでOKなので、必要な時すぐに使える!50/60Hzどちらの家電にも対応

屋内外にマッチするデザイン&本体に日本語表記を採用

「防災製品等推奨品」として認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.