

品番：EA812HH-11


品名：DC12V/200A ジャンプスター(モバイルバッテリー兼用)



販売価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
カタログ価格	17,400円(税抜) / 19,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0284ページ		



写真に加工した作成画像



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	MJP-3000
用途	・バッテリー上がりのエンジン始動に ・暗所での作業や緊急時に ・もしもの災害の備えに	出力電圧	DC12V
始動電流	200A	出力電流	400A(最大)
USB端子	出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A(最大)	入力電圧	DC5V 2.1A(最大)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池	内蔵バッテリー容量	8000mAh(29.6Wh)
充電方式	シガープラグ充電アダプター +MicroUSBケーブル	充電時間	2.1A:4~6時間 1A:8~12時間
バッテリー寿命	放充電サイクル約300回	LEDライト	110lm
使用温度範囲	-10~55℃	保存温度範囲	-20~60℃
サイズ	本体:78×146×27(H)mm スマートクランプ:40×98×41(H)mm	重量	本体:330g スマートクランプ:230g
コード長	スマートクランプ:170mm(赤:+) 110mm(黒:-) MicroUSBケーブル:450mm	付属品	スマートクランプ シガープラグ充電アダプター MicroUSBケーブル ソフトケース
かんたんジャンプスタート			

12V車専用
誤接続防止の安全機能
車のシガーソケットで、本体を充電可能
3000ccまでのガソリン車、2000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能
<モバイルバッテリーとしても使える!> スマホやタブレット、携帯ゲームなどUSB充電に使えます。 ほか、アウトドアや災害時の緊急用にも!
<LEDライト搭載> 暗い場所の作業、緊急時にも使える5つのモードを搭載 (点灯:明るさ100%、50%・スローフラッシュ・フラッシュ・SOS点滅)
<安全に配慮した保護機能> 本体:異常温度保護・LEDライトオフ・過電流保護(USB出力・放電・充電) スマートクランプ:異常温度保護・逆接保護・逆充電保護・ショート保護・スパーク防止・始動時間制御・始動回数制限・オートオフ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.